














Equipamentos integrados ao 

Fabricante	Tipo	Descrição Modelo	Número de Série	Comunicação			
				USB	Rede Local	Internet***	Serial ou Paralel.
	Convencional	Kurumim USB / USB Bio	-	✓	✗	✗	✗
		Kurumim DualCom / DualCom Bio	-	✓	✗	✗	✓
		Kurumim Net / Net Bio	-	✓	✓	✓	✗
	REP (MTE)	Kurumim REP Bio BR	00008 - 00019 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		Kurumim REP	00008 - 00020 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		Kurumim REP NT BR	00008 - 00021 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		Kurumim Max NT	00008 - 00022 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		Kurumim Rep NT	00008 - 00023 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		Kurumim REP II	00008 - 00242 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		Kurumim REP II PX	00008 - 00243 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		Kurumim REP II Bio	00008 - 00244 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	373	Kurumim 373	00373 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		Kurumim 373 II	00373 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	REP (Inmetro)	Kurumim REP 3****	00008 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		Convencional	Point Line 3500P	-	✗	✗	✗
Point Line Pen/Plus			-	✗	✗	✗	✓
Point Line TCP			-	✗	✓	✗	✗
Point Line Bio / Bio Prox			-	✗	✗	✗	✓
Point Line Bio TCP			-	✗	✓	✗	✗
REP (MTE)		Point Line 1510	00001 - 00001 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✓
		Point Line 1510 BIO PROX	00001 - 00045 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✓
		PointLine 1510 DUOCARD BIO	00001 - 00068 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✓
		PointLine 1510 DUOCARD	00001 - 00069 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✓
		PointLine 1510 BIOPROX-S	00043 - 00218 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✓
		PointLine 1510 PROX-S	00043 - 00219 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✓
		PointLine 1510 BIOPROX-C	00043 - 00220 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✓
		PointLine 1510 BIOPROX-BC	00043 - 00221 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✓
REP (Inmetro)		PointLine 1510 BIO-MBC	00043 - 00222 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✓
		PointLine 1510 BIOPROX-BS	00043 - 00223 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✓
REP (Inmetro)	iPointLine****	00043 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	
	Convencional	Henry Super Fácil	-	✓	✗	✗	✓
		Henry Super Orion	-	✓	✓	✗	✓
	REP (MTE)	Orion 6A	00004 - 00005 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		Orion 6B	00004 - 00008 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		Orion 6C	00004 - 00007 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		Orion 6D	00004 - 00009 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		PRISMA E	00004 - 00161 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		PRISMA F	00004 - 00171 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		PRISMA G	00004 - 00162 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		PRISMA H	00004 - 00163 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		PRISMA I	00004 - 00164 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		PRISMA J	00004 - 00165 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		PRISMA K	00004 - 00202 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		SUPER FÁCIL R01	00004 - 00204 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		SUPER FÁCIL R02	00004 - 00190 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		SUPER FÁCIL R04	00004 - 00205 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		SUPER FÁCIL R03	00004 - 00206 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	NOVO	SUPER FÁCIL ADVANCED	00004 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		COMPACTO R01	00004 - 00217 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	REP (Inmetro)	HEXA A	00004 - 00250 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		HEXA B	00004 - 00251 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		HEXA C	00004 - 00252 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		HEXA D	00004 - 00253 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		HEXA E	00004 - 00254 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	NOVO	373	PRIMME PONTO SF	XXXXX - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓
PRIMME PONTO			XXXXX - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗

Fabricante	Tipo	Descrição Modelo	Número de Série	Comunicação			
				USB	Rede Local	Internet***	Serial ou Paralel.
    	Convencional	Mega Z	-	✗	✓	✗	✓
		Mega Z Bio	-	✗	✓	✗	✓
	Convencional	ControlID ID 628	-	✗	✓	✗	✓
	REP (MTE)	ID-BIO V1	00014 - 00047 - XXXXXXXX	✓	✗	✗	✗
		ID-BIO V2	00014 - 00046 - XXXXXXXX	✓	✗	✗	✗
		REP IDX BIO	00014 - 00211 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		REP IDX CARD	00014 - 00210 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		REP IDX MULT	00014 - 00196 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	REP (Inmetro)	REP IDCLASS****	00014 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	373	IDCLASS PORTARIA 373	37300 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	Convencional	T1000	-	✗	✗	✗	✓
		T1000 Bio	-	✗	✗	✗	✓
		T1000 Prox	-	✗	✗	✗	✓
	REP (MTE)	INNER REP BIO 2i	00009 - 00024 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗
		INNER REP BARRAS 2i	00009 - 00025 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗
		INNER REP BARRAS	00009 - 00026 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗
		INNER REP BIO	00009 - 00054 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗
		INNER REP PROX	00009 - 00061 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗
		INNER REP PROX 2i	00009 - 00062 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗
		INNER REP BIO PROX 2i	00009 - 00064 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗
INNER REP BIO BARRAS 2i		00009 - 00063 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗	
REP (Inmetro)	INNER REP PLUS	00009 - 00363 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	
	INNER REP PLUS TECLADO	00009 - 00364 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	
	INNER REP PLUS BIO PROX	00009 - 00365 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	
	INNER REP PLUS BIO PROX	00009 - 00366 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	
	REP (MTE)	REP - 1000 BARCODE	00007 - 00012 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
		REP - 1000 PROX	00007 - 00013 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
		REP - 1000 BIOPROX	00007 - 00031 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
		REP - 1000 BIOBARCODE	00007 - 00032 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
	REP (MTE)	X REP - 520 BB 300	00002 - 00002 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		X REP - 520 BP11	00002 - 00003 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		X REP - 520	00002 - 00010 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		X REP - 520 P	00002 - 00055 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		X REP - 520 C	00002 - 00056 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		X REP - 520 CP	00002 - 00057 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		Bio REP - 100	00002 - 00152 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
	REP (MTE)	MD REP	00005 - 00006 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP PB	00005 - 00048 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP B	00005 - 00049 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP BB	00005 - 00050 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP 1704 PROXI	00005 - 00096 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP 1704 BIO	00005 - 00097 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP V2 P	00005 - 00098 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP V2PB	00005 - 00101 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP V2 BB	00005 - 00103 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP V2 B	00005 - 00104 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP V2 F BB	00005 - 00105 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP V2 BPB	00005 - 00109 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP V4 PB	00005 - 00153 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD REP V4 BB	00005 - 00155 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD 0705 PA	00005 - 00146 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		MD 0705 BR	00005 - 00147 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	MD 0705 BM	00005 - 00148 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	
MD 0705 PS	00005 - 00154 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗		
REP (Inmetro)	MD REP EVO****	00005 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	

Fabricante	Tipo	Descrição Modelo	Número de Série	Comunicação			
				USB	Rede Local	Internet***	Serial ou Paralel.
	REP (MTE)	KP1510	00020 - 00084 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	REP (Inmetro)	KP1510-IN	00020 - 00431 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗
	REP (MTE)	PassFinger 2040	00027 - 00112 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗
	REP (MTE)	R200	00021 - 00115 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R210	00021 - 00085 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R230	00021 - 00120 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R100	00021 - 00121 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R110	00021 - 00122 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R300	00021 - 00224 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R130	00021 - 00226 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R150	00021 - 00227 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R310	00021 - 00228 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R330	00021 - 00229 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R410	00021 - 00230 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R160	00021 - 00231 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		R430	00021 - 00232 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		ECO500BPR	00021 - 00233 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
	REP (MTE)	SCI REP	00032 - 00166 - XXXXXXXX	✓	✗	✗	✗
	REP (MTE)	Marque Ponto-BP	00030 - 00157 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
	REP (MTE)	Marque Ponto D	00030 - 00236 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
	REP (MTE)	Marque Ponto-BPD	00030 - 00158 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
	REP (MTE)	Marque Ponto G3	00030 - XXXXX - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
	REP (MTE)	InforRep - 1510	00011 - 00030 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
	REP (MTE)	InforRep - 1510 II	00011 - 00060 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗
	373	ID REP BP 51	00024 - 00093 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		ID REP BI 01	00024 - 00175 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		ID REP BP 31	00024 - 00176 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
	373	ID CP BP 31	10000 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		ID CP BI 01	10000 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		ID CP BP 51	10000 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		IDNOX	00038 - 00180 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	REP (MTE)	IDNOX LT PROX	00038 - 00213 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
	373	IDNOX LS SMART PROX	00038 - 00214 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		IDNOX LT BIO	00038 - 00215 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		IDNOX LT BIO PROX	00038 - 00216 - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		SINDNOX	XXXXX - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗
		Convencional	MCP 52	-	✗	✗	✗
MCP MegaFlex / Mega Flex Bio	-		✗	✓	✗	✓	
MCP Flexcom / Flexcom Bio	-		✓	✓	✗	✓	
MCP Flexcom 2.0 / Flexcom 2.0 Bio	-		✓	✓	✗	✓	
MCP Light	-		✗	✗	✗	✓	
MCP Flex I / Flex II	-		✗	✗	✗	✓	
MCP Flex Bio	-		✗	✗	✗	✓	
REP (MTE)	MCP REP	00036 - 00178 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓	
	REP (MTE)	X REP - 520 BB 300	00002 - 00002 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		X REP - 520 BP11	00002 - 00003 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		X REP - 520	00002 - 00010 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		X REP - 520 P	00002 - 00055 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		X REP - 520 C	00002 - 00056 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		X REP - 520 CP	00002 - 00057 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✓
		Bio REP - 100	00002 - 00152 - XXXXXXXX	✗	✓	✗	✗

Fabricante	Tipo	Descrição Modelo	Número de Série	Comunicação			
				USB	Rede Local	Internet***	Serial ou Paralel.
	REP (MTE)	Miniprint PA	00003 - 00142 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		Miniprint BM	00003 - 00143 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		Miniprint PS	00003 - 00144 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		Miniprint MG	00003 - 00145 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
		Miniprint BM - AS	00003 - 00156 - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗
	PrintPoint II****	00003 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✗	✗	
REP (Inmetro)	PrintPoint III****	00003 - XXXXX - XXXXXXXX	✓	✓	✓	✗	
	REP (MTE)	DATAREP i8****	00042 - 00212 - XXXXXXXX	✓ <sup>1</sup>	✓ <sup>1</sup>	✗	✗
	REP (Inmetro)	Linha Bioprint	00003 - 00396 - XXXXXXXX	✗	✓	✓	✗

### Requisitos do sistema

Sistema Operacional*	Windows® XP, 7, 8, Windows® Server 2000, 2003 ou superiores (32 ou 64 bits).
Resolução mínima	1024 x 768 pixels
Banco de Dados compatíveis	Firebird 1.5 (preferencial), 2.1, 2.5 (Somente 32bits para as versões citadas).
Ambiente	Multiusuário
Impressora	Jato de Tinta ou Laser
Conexão de Internet**	1Mb ou superior, possibilidade de redirecionamento de portas e serviço DDNS
Hardware (por cadastros)	

#### Até 50 funcionários

Processador: 1.0 GHz  
 Memória RAM: 512 MB  
 HD disponível: 200 MB

#### Até 250 funcionários

Processador: 1.0 GHz  
 Memória RAM: 1024 MB  
 HD disponível: 300 MB

#### Até 1000 funcionários

Processador: 2.50 GHz  
 Memória RAM: 1024 MB  
 HD disponível: 500 MB

#### Acima de 1000 funcionários

Processador: 2.50 GHz  
 Memória RAM: 2048 MB  
 HD disponível: 1024 MB

\* O sistema não é homologado para a utilização em máquinas virtuais ou modos de uso similares.

\*\* Para uso do módulo web.

\*\*\* É de extrema importância que o computador servidor (gerenciador de licenças) possua conexão com a internet liberada, sem restrições de acesso ao nosso serviço de registro, para a autenticação da licença. Caso não haja internet ou haja bloqueio (proxy, firewall, etc), haverá a necessidade da digitação manual da contra chave para a ativação da licença.

\*\*\*\* De acordo com o tipo de comunicação de internet do cliente (ADSL, VPN, Intranet, etc...) serão necessárias configurações de direcionamento de portas (modem ou roteador), fixação do endereço IP do equipamento, e uma conta DDNS (serviço gratuito ou pago).

\*\*\*\*\* Modelo genérico para uso com qualquer variação de modelos da linha. Para estes equipamentos, o campo de modelo (5 dígitos) também deverá ser preenchido de acordo com a etiqueta de identificação do REP.

\*\*\*\*\*A integração desse equipamento possui apenas a rotina de coleta via rede (ethernet). Dados de empregador e funcionários deve ser inserido manualmente, diretamente pelo teclado do REP ou via navegador (browser), acessando o IP do mesmo.

<sup>1</sup> Apenas coleta (via rede ethernet) ou importação do arquivo AFD (manual).